



ANTALYA (MERKEZ) • İSTANBUL • ANKARA • İZMİR



# 8D HIFU-PLUS

8D HIFU-PLUS CİHAZI

# 8D HIFU-PLUS

## 8D HIFU-PLUS CİHAZI


### 8D HIFU-PLUS CİHAZI

8D HIFU-PLUS, yüksek yoğunluklu odaklı ultrason, yüzünüzdeki sarkma şekillenmiş cildi sıkılaştırmak ve tonusunu arttırmak için ultrason teknolojisini ve vücudun kendi doğal iyileşme sürecini kullanan, cerrahi olmayan, non-invaziv yeni bir yöntemdir. Kullanılan teknoloji sayesinde yüksek yoğunluklu odaklanmış ultrason dalgalarının cilt yüzeyinin altında spesifik bir nokta olan SMAS tabakasına (Superfisiyel Musculo Aponeurotik System) ulaşması sağlanır. Yüzeyin derinliklerinde çalışarak cildin dış tabakasına zarar vermeden kolajen artışını uyarır. Böylece sadece bir tedaviden sonra cildin uzun süreli sıkılaşmasını ve gerilmesini sağlamaktadır.

HIFU (Yüksek yoğunluklu odaklanmış ultrason), yüz germe ameliyatına en uygun ve invaziv olmayan alternatif olarak kabul edilmektedir. Teknoloji, kolajen ve elastin üretimini uyarmak için ciltteki katmanlara ulaşmada hedeflenen enerjinin ultrason şeklinde kullanılmasını içermektedir. HIFU tedavisi cildi sıkılaştırmak, kırışıklıkları azaltmak ve cilde daha pürüzsüz, daha parlak bir görünüm kazandırmak için kullanılmaktadır. Böylece invaziv prosedür ve ameliyatın uzun dinlenme dönemlerine gerek kalmamaktadır.

Bir HIFU prosedürü tipik olarak yaklaşık 60-90 dakika sürer, ancak tedavi edilecek alana ve kişiselleştirilmiş tedavi planınıza bağlı olacaktır. Bakım sonrası özel bir gereklilik yoktur ve normal aktivitelerinize hemen devam edebilirsiniz.

### KULLANIM ALANLARI



- Periorbital kırışıklıkları azaltma ve sarkık cildi sıkılaştırma
- Tam V şeklinde (V Shape) yüz germe ve tüm yüzde sıkılaşma
- Boynu, yanakları, kaşları ve göz kapaklarını kaldırma
- Sarkmış, gevşek cildi sıkılaştırma, sarkık gıdaları azaltma, çene hattını güçlendirme ve kaldırma
- Nazolabial kırırımı ve çift çene görünümünü azaltma

# 8D HIFU-PLUS

8D HIFU-PLUS CİHAZI

## 8D HIFU-PLUS CİHAZININ KULLANIM AVANTAJLARI

- Enerjinin eşit olarak dağıtılması için alanında en iyilerden olan ABD'de üretilen güç çipi kullanılmaktadır. Böylece seans uygulanan kişide yanık şekillenme ihtimali ortadan kaldırılmaktadır.
- Cihaz kolu konektöründe alanının en iyilerinden olan Almanya'da üretilen konektör kullanılmaktadır. Böylece kırılma görülmez, kol kaliteli şekilde kullanılmaktadır.
- **Yüksek verimlilik:** Tek bir tedaviden sonra anında sonuçlar ve uzun süreli etkiler
- **Kullanım kolaylığı:** Anlaşılır arayüzü kullanımı çok kolaylaştırır
- **Yüksek performans:** Sabit güç ile cildin farklı derinliklerine hassas şekilde etki eden 5 başlık kartuşu ile donatılmıştır.
- **Tam odaklama teknolojisi:** Daha hassas program sistemi ile nokta aralığı daha düzgün ve eşittir.
- **Non-invaziv:** Ameliyatsız tedavi olup ağrısız, risksiz olup iyileşme süresi gerektirmemektedir.
- **Maliyet-etkinlik:** Uygun fiyat ve uzun ömür, herhangi bir bakım veya bakım için ekstra maliyet bulunmamaktadır.

## 8D HIFU-PLUS TEKNİK PARAMETRELERİ

- **Işınlama Tipi** : Yüksek Yoğunluklu Odaklanmış Ultrason
- **Frekans** : 10.000 Çekim (Çekimler eşit güçte olup, zamanla gücü azalmamaktadır.)
- **Frekans ve Kartuşlar** : **10 MHz:** 1.5 mm (Göz Alanı)  
**7 MHz:** 3.0 mm (Yüz Alanı)  
**4 MHz:** 4.5 mm (Yüz Alanı)  
**3 MHz:** 7 mm (Gövde/Yağ Azaltma)  
**2 MHz:** 13 mm (Gövde/Yağ Azaltma)
- **Uzunluk** : **Yüz:** 5~25 mm (1 mm aralıklı)  
**Gövde:** 5~25 mm (7.0 mm, 13 mm)
- **Ebat** : 45\*30\*15 cm
- **Net/Brüt Kg** : 20/22 kg



## STANDART KARTUŞLAR

- **Yüz kartuşu olarak:** 3.0 mm ve 4.5 mm kartuşlar standart olarak cihaz yanında verilmektedir.
- **Gövde çok satırlı (Multiline) kartuşu olarak:** 7 mm ve 13 mm kartuşlar standart olarak cihaz yanında verilmektedir.

Esplus, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da sabit olmak üzere 15 kişilik Teknik Servis Ekibi ile satış sonrası teknik servis hizmeti vermektedir.



Merkez: Göksu Mah. Gazi Blv. 92. Sok. No: 465/9 Kepez/ANTALYA

İstanbul • Ankara • İzmir

0 850 562 37 37 • esplus.com.tr